

**BENNING****Preizkuševalnik fazne napetosti, Tip: VT1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473282 VT1
GTIN	4014651200548
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

Za hitro in preprosto preverjanje faz na vtičnicah, odcepnih dozah, stikalih in svetilkah. Lokalizacija pretrganih kablov pri izoliranih napeljavah.

**Funkcija:**

IP40: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

**Uporaba:**

Preverjanje faz, preverjanje izoliranih vodnikov glede prekinitve.

**Standard:**

**DIN EN 61010-1.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3.

**Tehnični opis**

Napetostno merilno območje AC	200 - 1000 V
Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Vrsta IP-zaščite	IP 40
Število vključenih baterij	2
Napajanje	Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Material ohišja	Umetna masa ABS
Vrsta izdelka	Preizkuševalnik fazne napetosti

---

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe  
LR3

---

081561 LR3