

BENNING**Multimeter s tokovnimi kleščami, Tip: CM1-4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473230 CM1-4
GTIN	4014651446861
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Robustno in ergonomično ohišje iz umetne mase z gumiranim območjem za prijemanje in držalom za merilne konice ter odprtimi tokovnimi kleščami, osvetljenim LC-prikazovalnikom, LED-stopenjskim prikazom in osvetlitvijo merilnega mesta. **Prikaz napetosti tudi od 50 V naprej deluje pri praznih baterijah. Enoročno upravljanje** za merjenje napetosti na vtičnicah (19 mm). Naprava za samostojno preverjanje (samotest).

Uporaba:

Za merjenje izmeničnega toka, napetosti, upornosti ter za preverjanje prevodnosti, faz, smeri vrtilnega polja, polarnosti. Primerno za elektrotehniko, industrijo, vzdrževanje, servis (iskanje napak), fotovoltaične naprave/naprave za pridobivanje vetrne energije in tehnologije hibridnih vozil.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Obseg dobave:

Vklj. z nosilcem za trak, garnituro merilnih vodnikov, gumirano zaščito za kontaktne konice, natičnimi kopicami (CAT III/IV), povečavo kontaktnih konic (Ø 4 mm), 2 baterijama art. 081561 vel. LR3.

Tehnični opis

maksimalni zev klešč	16 mm
Število vključenih baterij	2
Enosmerna napetost DC	6,0 V – 1000 V
Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Preverjanje prevodnosti	akustično / LED
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Merilni postopek	TRUE RMS
Izmenični tok AC	0,1 A – 200 A
Obseg prikaza	9999
Osnovna točnost	1,5 %
luknjačev z držalom	6,0 V – 1000 V
Pomnilniška funkcija	HOLD
Razsvetljava merilnega mesta	LED
Preizkušanje smeri vrtilnega polja	LED
Preverjanje faz	LED
Preverjanje polarnosti	LED
Upor	1 Ω – 50 k Ω
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN EN 61010-1
Material ohišja	Umetna masa
Kalibriranje	I4
Vrsta izdelka	Tokovne klešče

Storitve

Kalibriranje tokovnih klešč Tip D	027050 D
DAkKS-kalibriranje Tokovne klešče Tip D	027060 D

Pribor

081561 LR3

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe
LR3
