

**KERN****Tehnica za žerjav, tip HCD, maksimalno območje tehtanja: 60kg**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 479434 60     |
| GTIN                  | 4045761214163 |
| Razred artikla        | 47D           |

## Opis

### Izvedba:

LCD prikazovalnik z osvetljenim ozadjem za udobno odčitavanje tudi iz velike razdalje. Funkcija Data-Hold za zadržanje prikaza merilne vrednosti.

Velika mobilnost zaradi lahke čvrste izvedbe. Obratovalni čas akumulatorja pribl. 20 ur.

### Obseg dobave:

Vklj. z radijskim daljinskim upravljalnikom z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3. Tehnica s 4 baterijami št. 081561 LR6.

## Tehnični opis

|   |                 |
|---|-----------------|
| maksimalno območje tehtanja             | 60 kg           |
| Meja odstopanja od maksimalne vrednosti | 0,2 %           |
| Odčitavanje                             | 20 g            |
| Delovna temperatura                     | 0 - 40 °C       |
| Globina ohišja                          | 79 mm           |
| Kalibriranje                            | Cena po ponudbi |

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Širina ohišja                         | 194 mm                   |
| Višina ohišja                         | 97 mm                    |
| Celotna dolžina                       | 276 mm                   |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3               |
| Neto masa                             | 1,1 kg                   |
| Število vključenih baterij            | 2                        |
| Napajanje                             | Baterijsko napajanje     |
| Prikaz z osvetljenim ozadjem          | da                       |
| Tipka za zadržanje vrednosti          | da                       |
| Čas delovanja baterije                | 20 h                     |
| Vrsta izdelka                         | Viseča/žerjavna tehtnica |

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3

081561 LR3