



Kompaktne ščipalne klešče za betonsko železo CoBolt®, z odprtino v rezilih, Celotna dolžina: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	731752 200
GTIN	4003773042327
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Zaradi posebnega ročičnega prenosa velika rezalna zmogljivost pri relativno majhni potrebni sili. Rezili sta induktivno kaljeni (64 HRC), Klešče črno atramentirane, ročaja s prevleko iz umetne mase, rezili z odprtino.

Uporaba:

Za žice natezne trdnosti do 2000 N/mm².

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

za mehko jekleno žico do Ø	6 mm
za srednje trdo jekleno žico do Ø	5,2 mm
celotna dolžina	200 mm
za klavirsko žico do Ø	3,6 mm
Rezilo	kaljene
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Krom-vanadijevo električno jeklo
Površina	črno atramentirane
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

