

FLUKE.

Kamera s toplotno sliko v žepnem formatu, Tip: PT1120**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	474025 PT1120
GTIN	195112031414
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Robustna, zmogljiva kamera s toplotno sliko za viden prikaz infrardečega sevanja. **Majhna kompaktna izvedba v žepnem formatu.**

- **Način slike v sliki: Preprosto iskanje napak s hkratnim prikazom vidne slike in toplotne slike.**
- **LC-prikazovalnik na dotik 8,9 cm (3,5 Cole) za enostavno upravljanje in iskanje napak.**
- **Fluke Connect: Preprosto shranjevanje meritev in posnetkov prek povezave WLAN.**

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za preventivno vzdrževanje tako mehanskih kot tudi električnih naprav ali proizvodnih procesov. Posebej primerna za vzdrževanje, gradbeno obrt, področje ogrevanja in instalacij ter upravljanje objektov in hišno tehniko.

Obseg dobave:

Vklj. z li-ionskim akumulatorjem, USB-kablom, nosilno zanko in nosilno torbico.

Tehnični opis

Točnost	$\pm 2\text{ °C}$ ali 2%
Toplotna občutljivost	0,06 K
Velikost detektorja	120 × 90 px

Vidno polje	50 × 38 stopinj
Vmesnik	Fluke Connect
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Minimalna fokusirna razdalja	0,228 m
Temperaturno območje	-20 - 400 °C
Frekvenca osveževanja	9 Hz
Število vključenih akumulatorjev	1
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Velikost prikazovalnika	3,5 col
Vrsta izdelka	Kamera s toplotno sliko

Storitve

KalibriranjeInfrardeči merilnik temperature Tip A	027600 A
---	----------