

Garant

Močna vpenjalna glava z varnostno funkcijo, HSK-A 100, Ø D1: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	305560 16
GTIN	4062406261252
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Držala prenapeta (miren krožni tek!).
- Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.
- Centrično vpenjanje orodja z optimalno točnostjo krožnega teka.
- Vgrajen vijak za nastavljanje dolžine.
- Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Prednosti:

Hitra in preprosta zaščita pred izvlekom rezkarja s HB-površino (Weldon). Sklenjena povezava med rezkarjem in držalom. Kompaktna kontura, optimizirana glede vibracij.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom in HB-površino. Izjemno primerno za grobo odrezovanje (HPC, TPC).

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Tehnični opis

Zunanji Ø vpenjalne stročnice D	45 mm
Previsna dolžina A	102 mm
Vpenjalni premer D ₁	16 mm

Podatkovni list

Primeren objemni ključ art. 628400	45/50
Vpenjalna sila do	520 Nm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/305560-16>