

Garant

Delovni prostor z električnim nastavljanjem višine Nosilnost maks. 250 / 200 kg, delovna plošča Eluplan, temna, Tip: 2000

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920301 2000
GTIN	4062406261658
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Osnovno ogrodje z dvižno enoto s prečnimi ojačitvami na strani in zadaj za stabilizacijo. 50 mm debela plošča iz temnega Eluplana. Delovna miza **brez** pločevinastih zaščitnih ploščic, ni možna postavitev v vrsto.

Lakiranje:

Noge, nastavljive po višini, v črni barvi, prečna ojačitev, antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Priporočilo:

Lahka montažna dela sede in stoje.

Napotek:

Zaradi maksimalne nosilnosti se uporabijo samo premična ohišja. Ohišij ne montirajte pod delovno ploščo. Nadaljnji priključki ustrezno zmanjšajo nosilnost. Ob dobavi v celoti montirano.

Tehnični opis

Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	610 - 1200 mm
ComfortClose	ne
Hitrost dviganja	38 mm/s
Globina	750 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm

Maksimalna nosilnost	200 kg
Masa	115 kg
Širina	2000 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	200 kg
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Debelina materiala	1 mm
Izvedba nastavljanja višine	električni
Debelina plošče	50 mm
Vrsta izdelka	Delovne mize