

FLUKE.

Merilni vodniki, Ø merilne konice: 2mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473318 2
GTIN	095969521543
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Garnitura merilnih vodnikov, 2-delna, rdeče/črne barve, Ø merilnih vodnikov = 4 mm. Merilni vodniki TL175 z vrtljivo merilno konico 4 – 19 mm.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Primerno za:

Digitalni multimeter art. 473322; 473325. Tokovne merilne klešče art. 473290 vel. 378FC.

Tehnični opis

Kategorija prenapetosti	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (z zaščitnimi kopicami); CAT II 1000 V (brez zaščitnih kopic)
Ø merilnega vodnika	4 mm
Ø merilne konice	2 mm
Dolžina kabla	1,2 m
Vrsta izdelka	Merilni vodniki

