

Pisarniški vrtljivi stol s hrbtnim delom iz blaga, Barva: BLACK**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	974285 BLACK
GTIN	4016849842967
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sedež z mehkim udobnim oblazinjenjem, s prišitim dnom na strani. Oblazinjenje, 100 % poliester. Sinhronizirana mehanika s samodejno regulacijo teže, možnost fiksiranja v sprednjem in zadnjem položaju sedeža. Z nastavljanjem globine, nagiba in višine sedeža. Vklj. z nasloni za roke z nastavljanjem višine (2D). Univerzalna kolesa za mehka in trda tla, Ø 650 mm, podnožje iz umetne mase, črno.

Pisarniški vrtljivi stol z mehkim in zračnim naslonjalom iz blaga, z izrazito oporo ledvenega dela z nastavljanjem višine. Hrbtni del zadaj z delnim prekrivalom iz umetne mase.

Standard:**DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.**

Nosilnost stola: 120 kg

Območje nastavljanja višine: 420 - 550 mm

Širina sedeža: 470 mm

Globina sedeža: 470 mm

Višina naslonjala za roke: 560 mm

Območje nastavljanja globine sedeža: 60 mm

Barva materiala sedeža: črna

Tehnični opis

Nosilnost	120 kg
Sinhronizirana mehanika	da
Barva materiala sedeža	črna
Območje nastavljanja globine sedeža	60 mm
Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Material talnega križa	Umetna masa
Višina naslonjala za roke	560 mm
Širina sedeža	470 mm
Ledvena opora	da
Globina sedeža	470 mm
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Izvedba	s kolesi
Nosilnost stola	120 kg
Ø talnega križa	650 mm
Območje nastavljanja višine	420 - 550 mm
Vrsta izdelka	Pisarniški vrtljivi stol