

Pisarniška miza z električnim nastavljanjem višine bukev, Širina: 1600 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	974022 1600
GTIN	2050002041349
Razred artikla	91Q

Opis**Izvedba:**

Pisarniška miza z elektromotornim nastavljanjem višine s pomočjo upravljalnega elementa. Osnovna konstrukcija iz prašno barvanega zvarjenega jeklenega okvirja. Vpenjanje mizne plošče z neposredno vijačno zvezo z okvirjem in dvema asimetrično razporejenima nosilcema profila. Ogrodje je v celotnem predelu nog brez traverze, s tem je možen uvoz s predalniki na kolesih do višine 560 mm. Hitrost pomika nastavljanja višine 38 mm/sekundo (brez obremenitve). Razvoj hrupa pod 50 dB. Sani z nastavnimi drsniki za izravnavo višine 10 mm. Vključno z zaščito nakladanja zaradi merjenja upornosti. Mizna plošča iz melamina z vrhno površino v barvi bukve.

Standard:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

Lakiranje:

Osnovna konstrukcija kovinsko siva, **prašnata barva.**

Debelina plošče: 25 mm

Območje nastavljanja višine: 650 - 1300 mm

Širina: 1600 mm

Globina: 800 mm

Debelina delovne plošče: 25 mm

Maksimalna nosilnost: 70 kg

Masa: 60 kg

Tehnični opis

Masa	60 kg
Širina	1600 mm
Območje nastavljanja višine	650 - 1300 mm
Globina	800 mm
Maksimalna nosilnost	70 kg
Debelina delovne plošče	25 mm
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	25 mm
Vrsta izdelka	Pisarniška miza z električnim nastavljanjem višine

Pribor

Akustična predelna stena Tip 1600	974150 1600
Cev za kable Dolžina 1250 mm	974125 1250
Držalo za računalnik Tip 3	974130 3
Kabelski kanal, zložljiv za širino mize 1600 mm	974120 1600
Zaslon za prostor za noge kovinski za širino mize 1600 mm	974111 1600
Zaslon za prostor za noge les za širino mize 1600 mm	974110 1600
Odprtina za kable Število puš 2LR	974100 2LR
Odprtina za kable Število puš 1R	974100 1R
Odprtina za kable Število puš 1M	974100 1M
Odprtina za kable Število puš 1L	974100 1L