

Garant GRIDLINE

Delovna miza, levo 3 predali, sredina odprta, desno vrata in 1 predal. delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921141 2000
GTIN	4062406262167
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal.

Srednji del z nazaj pomaknjenim odprtim ohišjem za ergonomično sedenje.

Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škatle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 125, 150, 250

Prednja višina predala (desno) v mm: 125

Višina vrat (desno) v mm: 375

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, npr. ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**. **Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Uporabna globina predalov	500 mm
Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Globina delovne plošče	750 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Masa	166 kg
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna širina predalov	500 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Širina spodnje omare	1900 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Višina	850 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003	950050 003
Predal Predal s prednjo višino 250 mm	927800 250
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150