

Garant GRIDLINE

Delovna miza, levi del odprt, desno 3 predali. delovna plošča iz bambusa, 20x20G, Dolžina plošče: 1500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920811 1500
GTIN	4062406262129
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal.

Nazaj pomaknjeno odprto ohišje za ergonomično sedenje.

Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škafle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Umestitev:

Prednja višina predala (desno) v mm: 125, 200, 300

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, npr. ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**. **Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Dolžina delovne plošče	1500 mm
Višina	950 mm
Globina spodnje omare	700 mm
Širina spodnje omare	1300 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	625 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna površina predalov v G	20×20
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Masa	129 kg
Uporabna globina predalov	500 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Garnitura izvijačev Število orodij 10	953521 10
Predal Predal s prednjo višino 300 mm	927800 300
Garnitura nedorsečih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 20X20	951885 20X20
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200
Zarisovanje in žaganje Število orodij 8	954895 8
Garnitura pil Število orodij 6	952253 6
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 37	953828 37
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 39	953833 39
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/4	950320 125/4
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Garniture klešč Število orodij 5	954295 5
Garniture klešč Število orodij 5	954305 5
Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3- mestna) 003	950050 003
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/1	950320 125/1
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/6	950320 125/6
Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka Tip 1	950070 1
Podloga za predale Mere v G 20X20	951830 20X20
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/3	950320 125/3
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20	951910 20X20
Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 20	952505 20
Garniture klešč Število orodij 5	954306 5

Garnitura izvijačev Število orodij 10

953522 10