



Lepilni trakovi ojačani s tkanino UV-odporni, prozoren, Širina×dolžina (mm×m): 48X25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083607 48X25
GTIN	4042448902030
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

tesa® 4665 se ponaša z 52-tedensko **odpornostjo proti UV-svetlobi** in je poleg tega **odporen na vremenske vplive**. Tako je ta lepilni trak, ojačan s tkanino, idealen za uporabo na prostem.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Finost tkanine	30 struktura
Barva	prozoren
Lepilna moč na jeklu	0,9 N/mm
Nosilni material	Tkanina
Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 70 %

Natezna trdnost	4,3 N/mm
Raztegljivost	27 %
Širina	48 mm
Lepilna masa	Sintetični kavčuk
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Debelina	0,215 mm
temperaturna obstojnost do	95 °C
Oznaka proizvajalca	4665
Črtalo na voljo	ne
Dolžina	25 m
Značilnost blagovnega imena	prozoren
Vrsta izdelka	Lepilni trak