

Garant GRIDLINE

Delovna miza, levo 3 predali, sredina odprta, desno vrata in 1 predal. delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921154 2000
GTIN	4062406262198
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal.

Srednji del z nazaj pomaknjenim odprtim ohišjem za ergonomično sedenje.

Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škatle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 125, 200, 300

Prednja višina predala (desno) v mm: 125

Višina vrat (desno) v mm: 475

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, npr. ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**. **Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna površina predalov v G	20×20
Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Višina	950 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Višina vrat (desno)	375 mm
Masa	153 kg
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	625 mm
Širina spodnje omare	1900 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Serija	Ready-to-go
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003

950050 003

Ročaj za GridLine Tip KO12

914226 KO12

Predal Predal s prednjo višino 300 mm

927800 300

Predal Predal s prednjo višino 200 mm

927800 200

Predal Predal s prednjo višino 125 mm

927800 125