



## Lepilni trakovi ojačani s tkanino Garnitura, 4-delna, rumena, Širina×dolžina (mm×m): 38X25



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083612 38X25
GTIN	4042448168412
Razred artikla	08M

### Opis

#### Izvedba:

**tesa® 4671** ima nosilno tkanino iz celične volne, **ni odseven, je fluorescenčen** in primeren za skoraj **vsako uporabo**. Mogoče ga je preprosto **odstraniti z roko** in **brez ostankov lepljenja**, omogoča lepljenje tudi na **hrapavih površinah** in **pisanje**.

S trakom iz tkanine tesa® 4671 v neonskih barvah boste varno in zanesljivo obvladali različne naloge – zlasti pri označevanju različnih elementov ali v prostorih, kjer potekajo dogodki! Trak iz tkanine tesa® 4671 je na voljo v fluorescentnih neonskih barvah in ga strokovnjaki pogosto uporabljajo za vidno označevanje premičnih elementov ali v okviru dogodkov. Primeren je za številne uporabe, kot so označevanje, fiksiranje, pritrjevanje ali povezovanje. Trak tesa® 4671 je mogoče udobno pretrgati z roko, omogoča preprosto pisanje, ni odseven in omogoča oblikovanje. Kombinacija tkanine, prevlečene z akrilatom, in lepilne mase iz naravnega kavčuka poskrbi za veliko odpornost proti obrabi. Trak iz tkanine je mogoče odstraniti brez ostankov in je na voljo v naslednjih barvah: neonsko zelena, neonsko rumena, neonsko oranžna in neonsko rožnata.

#### Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

## Tehnični opis

Raztegljivost	9 %
Barva	rumena
Lepilna moč na jeklu	0,35 N/mm
Debelina	0,28 mm
Oznaka proizvajalca	4671
Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Širina	38 mm
temperaturna obstojnost do	140 °C
Lepilna masa	Naravni kavčuk
Nosilni material	Tkanina
Dolžina	25 m
Natezna trdnost	7 N/mm
Finost tkanine	120 struktura
Črtalo na voljo	ne
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 70 %
Značilnost blagovnega imena	rumena
Vrsta izdelka	Lepilni trak