

**Lepilni trak za pakiranje, rjava, Širina×dolžina (mm×m): 50X66****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083679 50X66
GTIN	4042448164988
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Univerzalni lepilni trak za pakiranje lahko uporabljate na vseh običajnih ročnih odvijalnikih, **tiho odvijanje**.

tesapack® Eco & Strong je **okolju prijazen** PP-lepilni trak za pakiranje iz 100 % recikliranega materiala.

Tehnični opis

Lepilna masa	Akrilat
Širina	50 mm
Debelina	0,056 mm
Črtalo na voljo	ne
Število lepilnih trakov	1
Barva	rjava
Vrsta lepilnega traku	enostranski
temperaturna obstojnost do	120 °C
Nosilni material	Folija iz polipropilena

Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Raztegljivost	80 %
Oznaka proizvajalca	58155
Dolžina	66 m
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 70 %
Natezna trdnost	400 N/mm
Lepilna moč na jeklu	25 N/mm
Značilnost blagovnega imena	rjava
Vrsta izdelka	Lepilni trak

Pribor

Profesionalni ročni odvijalnik lepilnega traku	083676
--	--------