

**Žepna akumulatorska LED delovna svetilka, Tip: 118****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081576 118
GTIN	4062406262037
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Zmogljiva žepna akumulatorska LED delovna svetilka v praktični žepni izvedbi. Glavna svetloba z brezstopenjsko zatemnitvijo in dodatna funkcija točkovne svetlobe. Pritrditev z močnimi magneti ali zložljivimi obesnimi kavljji.

Funkcija:

IP30: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing > 2,5$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Vključno z USB-polnilnim kablom.

Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Svetlobni tok	50 - 500 lm
Masa	114 g
Cona ATEX	brez

Kapaciteta akumulatorja	3,7 Ah
Vrsta IP-zaščite	IP 30
Čas obratovanja	1 - 10 h
Napetost akumulatorja	1,5 V
Celotna širina	47 mm
Napajanje	Akumulatorska
Celotna dolžina	108 mm
Število vključenih akumulatorjev	1
Sijalke	LED modul
Vrsta izdelka	Delovne svetilke