

HOLEX**Akumulatorska LED svetilka za pregledovanje z gibljivim vratom, Tip: 460****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081572 460
GTIN	4062406262020
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Ozka akumulatorska LED svetilka za pregledovanje z gibljivim vratom in robustno gibljivo gredjo 200 mm. Glavna svetloba z brezstopenjsko zatemnitvijo. Dodatna funkcija točkovne svetlobe. S stabilno magnetno nogo z integriranim obešalnim kavljem se lahko uporablja tudi kot namizna svetilka.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s kablom za polnjenje akumulatorjev, 3,7 V/2,1 Ah Li-Ionski akumulator.

Tehnični opis

Sijalke	LED modul
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Akumulatorska
Cona ATEX	brez

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Svetlobni tok	50 - 500 lm
Celotna dolžina	470 mm
Kapaciteta akumulatorja	2,6 Ah
Čas obratovanja	2 - 22 h
Napetost akumulatorja	3,6 V
Število vključenih akumulatorjev	1
Masa	325 g
Vrsta izdelka	Svetilke za pregledovanje