

**Lepilni trak za pakiranje, rjava, Širina×dolžina (mm×m): 50X50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083644 50X50
GTIN	4042448123671
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Univerzalni lepilni trak za pakiranje lahko uporabljate na vseh običajnih ročnih odvijalnikih, **tiho odvijanje**.

Okolju prijazen tesapack® Paper ecoLogo® 57180, ki ga lahko trgate z roko, je sestavljen iz 60 % materiala na naravni osnovi.

Tehnični opis

temperaturna obstojnost do	40 °C
Barva	rjava
Črtalo na voljo	ne
Oznaka proizvajalca	57180
Lepilna masa	Sintetični kavčuk
Natezna trdnost	500 N/mm
Debelina	0,1 mm
Širina	50 mm
Nosilni material	Papir

Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Dolžina	50 m
Lepilna moč na jeklu	75 N/mm
Raztegljivost	8 %
Število lepilnih trakov	1
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 70 %
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Značilnost blagovnega imena	rjava
Vrsta izdelka	Lepilni trak

Pribor

Profesionalni ročni odvijalnik lepilnega traku	083676
------------------------------------------------	--------