

HOLEX**LED akumulatorska svetilka v obliki pisala, Tip: 175****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081577 175
GTIN	4062406262044
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

LED akumulatorska svetilka v obliki pisala z glavno svetlobo z brezstopenjsko zatemnitvijo in dodatno funkcijo točkovne svetlobe. Močan magnet na nogi svetilke.

Funkcija:

IP30: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing > 2,5$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Vključno z USB-polnilnim kablom.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	3,7 V
Sijalke	LED modul
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	1
Masa	77 g

Celotna dolžina	175 mm
Kapaciteta akumulatorja	0,8 Ah
Čas obratovanja	2 - 16 h
Cona ATEX	brez
Svetlobni tok	20 - 200 lm
Vrsta IP-zaščite	IP 30
Celotna širina	23 mm
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Žepna svetilka