



Polnilnik baterij, Tip: 4.2PRO



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081590 4.2PRO
GTIN	4013674144624
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Mikroprocesorsko krmiljene naprave za polnjenje in vzdrževanje akumulatorskih celic z **nadzorom posameznih polnilnih mest** in prepoznavanjem okvarjenih akumulatorjev. Prikaz stanja za posamezno polnilno mesto, samodejni izklop napajanja z zaščito pred čezmernim polnjenjem in **vzdrževalno polnjenje**. Vhodna napetost 100–240 V. Z LCD prikazovalnikom za podroben nadzor postopka polnjenja. Dodaten izhod USB-A za polnjenje 5 V, 1000 mA, omrežni napajalni del (100–240 V).

Uporaba:

Polnilna mesta za NiMH/NiCd-akumulator: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA ali 1-3 × Baby C ali 1-2 × Mono D.

Vmesnik: Vmesnik Digimatic

Nazivna napetost: 100 - 240 V

maksimalni tok polnjenja: 1,8 A

Maksimalno število polnilnih mest: 4

Število polnilnih mest za USB: 1

Dolžina: 130 mm

Širina: 80 mm

Tehnični opis

maksimalni tok polnjenja	1,8 A
Število polnilnih mest za USB	1

Dolžina	130 mm
Maksimalno število polnilnih mest	4
Širina	80 mm
Višina	31 mm
Nazivna napetost	100 - 240 V
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vrsta izdelka	Polnilniki akumulatorjev