

**Garant****Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, Ø × celotna dolžina: 10X260mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	789010 10X260
GTIN	4062406262693
Razred artikla	71C

**Opis****Izvedba:**

Značilna in agresivna centriralna konica omogoča aktivno centriranje in optimalno vodenje med postopkom vrtnja. Inovativen dizajn glave s kratkimi, ravnimi nakloni za občutno hitrejše vrtnje ob bistveno večji stabilnosti, tudi v armiran beton. Spiralna oblika za optimiziranje vibracij z ojačitvijo jedra. Premer jedra in spiralni korak svedra sta natančno medsebojno usklajena in tako poskrbita za učinkovit prenos sile z vrtnega kladiva na konico iz karbidne trdine.

**Prednosti:**

- **Kratki spiralni nakloni in konkavno oblikovane cepilne površine (učinek lopate) poskrbijo za hitro odvajanje prahu iz izvrtine.**
- **Oznake obrabe: za oceno, ali je orodje še primerno za vrtnje ustreznih lukenj za zidne vložke.**
- **Dodatna, posebej oblikovana osnovna rezila: učinkovito razbijanje betona.**

**Uporaba:**

Za vrtnje v beton, naravni kamen in opečnati zid - pri najvišjem udobju vrtnja.

**Napotek:**

Pri uporabi zelo dolgih svedrov (> 500 mm) je treba predhodno izvrtati izvrtino s kratkim svedrom istega premera (preprečevanje loma).

**Tehnični opis**

Dolžina spirale	200 mm
Ø	10 mm
celotna dolžina	260 mm
Število rezil Z	2

Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	Udarno vrtanje
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen