

Garant**Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, Ø × celotna dolžina: 12X600mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 789010 12X600 |
| GTIN | 4062406262945 |
| Razred artikla | 71C |

Opis**Izvedba:**

Značilna in agresivna centrirna konica omogoča aktivno centriranje in optimalno vodenje med postopkom vrtanja. Inovativen dizajn glave s kratkimi, ravnimi nakloni za občutno hitrejše vrtanje ob bistveno večji stabilnosti, tudi v armiran beton. Spiralna oblika za optimiziranje vibracij z ojačitvijo jedra. Premer jedra in spiralni korak svedra sta natančno medsebojno usklajena in tako poskrbita za učinkovit prenos sile z vrtnega kladiva na konico iz karbidne trdine.

Prednosti:

- **Kratki spiralni nakloni in konkavno oblikovane cepilne površine (učinek lopate) poskrbijo za hitro odvajanje prahu iz izvrtine.**
- **Oznake obrabe: za oceno, ali je orodje še primerno za vrtanje ustreznih lukenj za zidne vložke.**
- **Dodatna, posebej oblikovana osnovna rezila: učinkovito razbijanje betona.**

Uporaba:

Za vrtanje v beton, naravni kamen in opečnati zid - pri najvišjem udobju vrtanja.

Napotek:

Pri uporabi zelo dolgih svedrov (> 500 mm) je treba predhodno izvrtati izvrtino s kratkim svedrom istega premera (preprečevanje loma).

Tehnični opis

| | |
|-----------------|--------|
| Ø | 12 mm |
| Dolžina spirale | 550 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| celotna dolžina | 600 mm |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Rezalni material | HM |
| Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje |
| Držalo | SDS Plus |
| Vrsta izdelka | Sveder za kamen |