



Priključni pripomoček za varjenje, Tip: QHCSS



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085957 QHCSS
GTIN	5012095618072
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

Pritrditev obdelovancev pod kotom 45° in 90°. Temperaturna obstojnost do maksimalno 180 °C. Izjemno primerno za okrogle in štirikotne cevi ter pravokotni in ploščati material.

Tehnični opis

Dolžina	111 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	180 °C
Širina	29 mm
Masa	0,7 kg
Nazivna sila držanja	400 N
Višina	95 mm
Vrsta izdelka	Magnetni kotnik