

**Držalo za varjenje, notranji / zunanji koti, Tip: IOWCL****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085955 IOWCL
GTIN	5012095618126
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

Vpenjalno držalo za varjenje je **nastavljivo na 30°, 60° in 90°**.

Uporaba:

Pripomoček za pozicioniranje, fiksiranje in pritrditev komponent pri varilnih delih.

Tehnični opis

Dolžina	165 mm
Masa	0,8 kg
Nazivna sila držanja	180 N
Širina	110 mm
Vrsta izdelka	Magnetni kotnik