

**Držalo za varjenje, notranji / zunanji koti, Tip: IOWCC****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085955 IOWCC
GTIN	5012095618119
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

Vpenjalno držalo za varjenje je **nastavljivo na 30°, 60° in 90°**. Garnitura vsebuje 2 držali za varjenje (notranji in zunanji koti) dolžin 75 mm in 125 mm.

Uporaba:

Pripomoček za pozicioniranje, fiksiranje in pritrditev komponent pri varilnih delih.

Tehnični opis

Dolžina	75 mm
Dolžina	125 mm
Masa	0,13 kg
Masa	0,4 kg
Nazivna sila držanja	90 N
Nazivna sila držanja	150 N
Širina	52 mm

Širina	85 mm
Vrsta izdelka	Magnetni kotnik