

Garant**Dolgočeljustne klešče, ploščate, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 711180 160 |
| GTIN | 4062406261887 |
| Razred artikla | 71B |

Opis**Izvedba:**

Z dolgimi, ozkimi čeljustmi in vstavljenim členkom.

Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko, z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

| | |
|------------------|-------------------------|
| celotna dolžina | 160 mm |
| Dolžina čeljusti | 47 mm |
| Oblika čeljusti | ploščati |
| Standard | DIN ISO 5745 |
| Izvedba čeljusti | znotraj narebrene |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka |
| Material klešč | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina klešč | kromirani |

Vrsta izdelka

Ploščate klešče