

Garant**ER-držalo za izravnavo VDI, Tip: 30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319785 30
GTIN	4062406263812
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Kompenzacijsko držalo s prilagoditvijo ER-vpenjalne stročnice. **Nastavljiva izravnavo radija in kota.** Z notranjim hlajenjem.

Uporaba:

Izjemno primerno pri napakah ekscentričnosti med obdelovancem in orodjem, npr. pri povrtavanju ali vrezovanju navoja (brez izravnavne vlečne/potisne sile). Nastavek v osnovi primeren za stružnice, vendar tudi za rezkalne stroje.

Tehnični opis

Zunanji \varnothing D	68 mm
za ER-vpenjalne stročnice	25
\varnothing držala d	30 mm
Previsna dolžina A	64 mm
Izravnavo, radialno	1 mm
za ER-velikost	25
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Glave za vpenjalne stročnice