

**3M****Zaščitne slušalke, v odvisnosti od ravni hrupa Peltor™ WS™ LiteCom PRO III,  
Tip: PRO3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	097799 PRO3
GTIN	7318640066960
Razred artikla	04A

**Opis****Izvedba:**

Visokozmogljiva zaščita sluha v odvisnosti od ravni hrupa z integriranim analognim in digitalnim radijskim sistemom. Ob dobavi sta dva radijska sistema (1 × analogni/1 × digitalni) predhodno programirana. Privzeto je na voljo 16 kanalov (analogni PMR) in 16 kanalov (digitalni PMR). Zaščitne slušalke je mogoče programirati za do 70 različnih radijskih kanalov. Funkcija Bluetooth® Multipoint omogoča brezžično povezavo z mobilnimi telefoni, tako da lahko sprejemate in končate klice ter se pogovarjate po telefonu, ne da bi vam bilo treba prekiniti delo. **Vodotesen mikrofona, ki duši hrup**, omogoča prenos z glasovnim upravljanjem (VOX) za prostoročno delovanje v hrupnem delovnem okolju. Slušalke imajo li-ionsko baterijo **za večkratno polnjenje**. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Kombinacija zaščite sluha, slušalk in mikrofona.

**Uporaba:**

Za komunikacijo v hrupnem, zahtevnem delovnem okolju.

**Standard:**

EN 352-4; EN 352-6

**Obseg dobave:**

Vklj. z akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev, posebno higiensko garnituro in zaščito mikrofona.

**Napotek:**

Higienske garniture pod art. 097767 vel. HY83

**Tehnični opis**

Čas delovanja	11 h
Masa	490 g
Serijska	Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
SNR-vrednost (dušenje zvoka)	33 dB(A)
Napajanje	Akumulatorska
Standard	EN 352-4
Standard	EN 352-6
Vrsta izdelka	Zaščitne slušalke

**Pribor**Garnitura za higiensko vzdrževanje slušalk za zaščito sluha  
Tip HY83

097767 HY83