

**LED žepna svetilka, Tip: P3R****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081467 P3R
GTIN	4058205009362
Razred artikla	04B

Opis**Izvedba:**

Ledlenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V **proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija** so vsi kontakti pozlačeni, **kakovostne leče** združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse svetilke imajo fokusirno glavo.

Kompaktne žepne svetilke v obliki pisala ali obeska za ključe.

• **Možnost izbire med baterijsko in akumulatorsko izvedbo.**

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilno postajo in USB-polnilnim kablom.

Vrsta IP-zaščite: IP 54

Cona ATEX: brez

Svetlobni tok: 140 lm

Svetlobni tok, stopnja 2: 20 lm

Čas obratovanja: 2,5 h

Čas delovanja v 2. stopnji: 6 h

Advanced Focus System (AFS): da

Tehnični opis

Ø glave	20 mm
Svetlobni tok	140 lm
Oznaka proizvajalca	P3R

Cona ATEX	brez
Napajanje	Akumulatorska
Sijalke	LED modul
Advanced Focus System (AFS)	da
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Svetlobni tok, stopnja 2	20 lm
Celotna dolžina	102 mm
Masa	42 g
Število vključenih akumulatorjev	1
Smart Light Technology (SLT)	ne
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Čas obratovanja	2,5 h
Čas delovanja v 2. stopnji	6 h
Vrsta izdelka	Žepna svetilka