



LED žepna svetilka, Tip: P3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081467 P3
GTIN	4058205009393
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Kompaktne žepne svetilke v obliki pisala ali obeska za ključe.

· **Možnost izbire med baterijsko in akumulatorsko izvedbo.**

Ledlenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V **proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija** so vsi kontakti pozlačeni, **kakovostne leče** združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse svetilke imajo fokusirno glavo.

Funkcija:

IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

Vrsta IP-zaščite: IP X4

Cona ATEX: brez

Svetlobni tok: 25 lm

Čas obratovanja: 6 h

Advanced Focus System (AFS): da

Smart Light Technology (SLT): ne

Število vključenih baterij: 1

Tehnični opis

Cona ATEX	brez
Tip baterij	Micro, AAA
Smart Light Technology (SLT)	ne
Ø glave	19 mm

Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP X4
Čas obratovanja	6 h
Advanced Focus System (AFS)	da
Oznaka proizvajalca	P3
Masa	35 g
Sijalke	LED modul
Svetlobni tok	25 lm
Celotna dolžina	90 mm
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081551 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081552 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081553 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081554 LR3
Li-kovinske baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081559 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3