

MARPOSS**Naprava za prikaz merilnih vrednosti DUO, Tip: DUO****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434735 DUO
GTIN	2050002040861
Razred artikla	43D

Opis**Izvedba:**

Kompaktna naprava za prikazovanje merilnih vrednosti s 4,3-palčnim barvnim prikazovalnikom na dotik in funkcijo za shranjevanje izmerjenih vrednosti. Priključek za 2 induktivni merilni tipali (polmostiček ali popolni mostiček, možnost preklopa). Naprava je združljiva tudi s tipali TESA. Možnost istočasnega prikaza do 4 značilnosti. Izvoz podatkov v formatu DFQ ali CSV prek USB-vmesnika.

Funkcija:

- **Dinamične funkcije merilnih vrednosti: maks, min, maks-min, (min-maks)/2, povprečje.**
- **Tribarvni prikaz stolpcev in digitalni prikaz merilnih vrednosti.**
- **2 stikalna vhoda in 2 stikalna izhoda, brez potenciala (npr. prevzem izmerjenih vrednosti, dobri kosi, izmet).**
- **Skala se samodejno nastavi glede na torelančno mejo.**

Uporaba:

Možnost uporabe kot prikaz za preproste merilne naloge (+A, -A) ter izračun obeh tipal (npr. A +B, A-B, 0,5A+B). Za uporabo v delavnici in proizvodnji.

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim napajalnikom z USB-vtičem, nogo.

Dodatni pribor:

Izbirna razširitev z vtičnimi karticami na vmesniku področnega vodila: Profibus, Profinet ali Ethernet/IP.

Tehnični opis

Masa	1 kg
Dolžina	130 mm
maksimalna ločljivost	0,01 μm
Širina	95 mm
Višina	50 mm
Merilno območje	± 1 do $\pm 10000 \mu\text{m}$
Napajanje	Omrežno napajana
Preklop odčitavanja	mm / μm
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vrsta izdelka	Prikazovalnik