

3M**Lepilni trak VHB™, črna, Širina×dolžina (mm×m): 19X8**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083782 19X8
GTIN	4054596308619
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

Dvostranski visokozmogljivi **lepilni trak** iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in toplom. Odlično tesnjenje, duši vibracije.

3M™ 5952 pomeni zanesljivost v vseh pogledih. Nudi optimalno prilagodljivost lepilnim površinam. Ta značilnost omogoča združevanje tako tankih kot tudi strukturiranih površin po celotni površini brez napenjanja.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Drugi trakovi 3M™ VHB™ različnih debelin in dolžin so dobavljivi po ponudbi.

Lepilna masa: Akrilat

Dolžina: 8 m

Širina: 19 mm

Debelina: 1,6 mm

Tehnični opis

Lepilna moč na jeklu	5,5 N/mm
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Barva	siva
Material pokrova	Papir
Širina	19 mm
Oznaka proizvajalca	5962F
Dolžina	8 m
Raztegljivost	300 %
Lepilna masa	Akrilat
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Pritrditev
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Montaža
temperaturna obstojnost do	120 - 150 °C
Posebnosti	prilagodljivost
Posebnosti	blaženje
Posebnosti	odpornost proti vlagi
Temperatura skladiščenja	20 °C
Debelina	1,6 mm
Značilnost blagovnega imena	črna
Vrsta izdelka	Lepilni trak