

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: QC/20****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 264835 QC/20 |
| GTIN | 4251414902435 |
| Razred artikla | 29D |

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje št. 264900; 264890; 264894 und 264898.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

Mesto rezanja / zarezovanja: 20 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SCLCL

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 09T3..

Nastavni kot: 95 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 24 mm

Srednji premik L_3 : 13 mm

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 09T3.. |
|-------------------------------------|-------------|

| | |
|--|---------------|
| ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | SCLCL |
| Vijak za obračalno ploščico | 269023 2 |
| Minimalni \varnothing predvrtanja D_{\min} | 24 mm |
| Celotna dolžina L | 20 mm |
| Srednji premik L_3 | 13 mm |
| Mesto rezanja / zarezovanja | 20 mm |
| Nastavni kot | 95 stopinj |
| Serija | Master Mute |
| Sistem | QC |
| Vrsta uporabe | leva |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Rezalna glava |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Vpenjalni vijak Tip 2 | 269023 2 |
| Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659906 500 |
| Vpenjalni vijak Tip 3 | 269022 3 |
| Vpenjalni vijak | 269406 |
| Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |