

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem/velikost ploščice: QC/22****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264834 QC/22
GTIN	4251414902503
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje št. 264900; 264890; 264894 und 264898.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

Mesto rezanja / zarezovanja: 20 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SDQCR

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 0702..

Nastavni kot: 107,5 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 24 mm

Srednji premik L_3 : 13 mm

Tehnični opis

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDQCR
-------------------------------------	-------

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Vijak za obračalno ploščico	269023 1
Srednji premik L ₃	13 mm
Sistem	QC
Serija	Master Mute
Nastavni kot	107,5 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	24 mm
Celotna dolžina L	20 mm
Mesto rezanja / zarezovanja	20 mm
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Vpenjalni vijak	269431
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak Tip 1	269023 1
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500