

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem/velikost ploščice: QC/23****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264834 QC/23
GTIN	4251414902527
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje št. 264900; 264890; 264894 und 264898.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

Mesto rezanja / zarezovanja: 20 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SDQCR

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 11T3..

Nastavni kot: 107,5 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 26 mm

Srednji premik L_3 : 15 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina L	22 mm
-------------------	-------

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDQCR
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	26 mm
Nastavni kot	107,5 stopinj
Mesto rezanja / zarezovanja	20 mm
Serija	Master Mute
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Vijak za obračalno ploščico	269023 2
Srednji premik L_3	15 mm
Sistem	QC
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak Tip 2	269023 2
Vpenjalni vijak	269432
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500