

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, desna, Sistem/velikost ploščice: QC/20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264834 QC/20
GTIN	4251414902411
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje št. 264900; 264890; 264894 und 264898.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

Mesto rezanja / zarezovanja: 20 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SCLCR

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 09T3..

Nastavni kot: 95 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 24 mm

Srednji premik L_3 : 13 mm

Tehnični opis

Nastavni kot	95 stopinj
--------------	------------

Mesto rezanja / zarezovanja	20 mm
Sistem	QC
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{\min}	24 mm
Celotna dolžina L	20 mm
Srednji premik L_3	13 mm
Vijak za obračalno ploščico	269023 2
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SCLCR
Serijska	Master Mute
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Vpenjalni vijak	269406
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak Tip 3	269022 3
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vpenjalni vijak Tip 2	269023 2
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500