

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: QC/22****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264835 QC/22
GTIN	4251414902596
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje št. 264900; 264890; 264894 und 264898.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

Mesto rezanja / zarezovanja: 20 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SDQCL

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 0702..

Nastavni kot: 107,5 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 24 mm

Srednji premik L_3 : 13 mm

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	269023 1
-----------------------------	----------

Serijska	Master Mute
Sistem	QC
Mesto rezanja / zarezovanja	20 mm
Srednji premik L_3	13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	24 mm
Nastavni kot	107,5 stopinj
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDQCL
Celotna dolžina L	20 mm
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	269023 1
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak	269431
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500