



PVC-lepilni trak mehka, Barva: BLACK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083641 BLACK
GTIN	50051115688244
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ 471F se lahko uporablja za označevanje nevarnih območij in prehodov, za prekrivanje pri lakiranju ter za barvno označevanje ali okrasne letve. Zagotavlja dober oprijem na najrazličnejših površinah, zato ga lahko namestite hitro in brez kapljanja, sušenja ali čiščenja ter ga ponovno odstranite brez ostankov lepila.

Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Lepilna masa: Gumijasta smola

Barva: črna

Dolžina: 33 m

Širina: 50 mm

Debelina: 0,13 mm

Tehnični opis

Podatkovni list

Črtalo na voljo	ne
Širina	50 mm
Obstojnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Oznaka proizvajalca	471F
temperaturna obstojnost do	75 °C
Natezna trdnost	31,5 N/mm
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Lepilna masa	Gumijasta smola
Temperatura skladiščenja	20 °C
Debelina	0,13 mm
Lepilna moč na jeklu	3,9 N/mm
Dolžina	33 m
Barva	črna
Raztegljivost	265 %
Nosilni material	PVC-folija
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Vrsta izdelka	Lepilni trak