

**PVC-lepilni trak mehka, Barva: CLEAR****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083641 CLEAR
GTIN	50051115688237
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

3M™ 471F se lahko uporablja za označevanje nevarnih območij in prehodov, za prekrivanje pri lakiranju ter za barvno označevanje ali okrasne letve. Zagotavlja dober oprijem na najrazličnejših površinah, zato ga lahko namestite hitro in brez kapljanja, sušenja ali čiščenja ter ga ponovno odstranite brez ostankov lepila.

Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Lepilna masa: Gumijasta smola

Barva: prozoren

Dolžina: 33 m

Širina: 50 mm

Debelina: 0,13 mm

Tehnični opis

Nosilni material	PVC-folija
------------------	------------

Podatkovni list

Raztegljivost	265 %
Dolžina	33 m
Natezna trdnost	31,5 N/mm
Širina	50 mm
Temperatura skladiščenja	20 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Lepilna moč na jeklu	3,9 N/mm
Oznaka proizvajalca	471F
Obstojnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Barva	prozoren
Lepilna masa	Gumijasta smola
Debelina	0,13 mm
Vrsta lepilnega traku	enostranski
temperaturna obstojnost do	75 °C
Črtalo na voljo	ne
Vrsta izdelka	Lepilni trak