

**PVC-lepilni trak mehka, Barva: RED****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083641 RED
GTIN	051115688669
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

3M™ 471F se lahko uporablja za označevanje nevarnih območij in prehodov, za prekrivanje pri lakiranju ter za barvno označevanje ali okrasne letve. Zagotavlja dober oprijem na najrazličnejših površinah, zato ga lahko namestite hitro in brez kapljanja, sušenja ali čiščenja ter ga ponovno odstranite brez ostankov lepila.

Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Raztegljivost	265 %
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %

Lepilna moč na jeklu	3,9 N/mm
Nosilni material	PVC-folija
Dolžina	33 m
Natezna trdnost	31,5 N/mm
temperaturna obstojnost do	75 °C
Barva	rdeč
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Širina	50 mm
Temperatura skladiščenja	20 °C
Črtalo na voljo	ne
Oznaka proizvajalca	471F
Debelina	0,13 mm
Lepilna masa	Gumijasta smola
Obstojnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Vrsta izdelka	Lepilni trak