

Garant**Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: QC/25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264835 QC/25
GTIN	4251414902640
Razred artikla	29D

Opis**Primerno za:**

Držala za notranje struženje št. 264900; 264890; 264894 und 264898.

Napotek:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

Mesto rezanja / zarezovanja: 20 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SDUCL

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 11T3..

Nastavni kot: 93 stopinj

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} : 26 mm

Srednji premik L_3 : 15 mm

Tehnični opis

Srednji premik L_3	15 mm
----------------------	-------

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{\min}	26 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Vijak za obračalno ploščico	269023 2
Celotna dolžina L	20 mm
Sistem	QC
Serijska	Master Mute
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDUCL
Mesto rezanja / zarezovanja	20 mm
Nastavni kot	93 stopinj
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 2	269023 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vpenjalni vijak	269432
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500