

**PVC-lepilni trak mehka, Barva: WHITE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083641 WHITE
GTIN	51115688539
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

3M™ 471F se lahko uporablja za označevanje nevarnih območij in prehodov, za prekrivanje pri lakiranju ter za barvno označevanje ali okrasne letve. Zagotavlja dober oprijem na najrazličnejših površinah, zato ga lahko namestite hitro in brez kapljanja, sušenja ali čiščenja ter ga ponovno odstranite brez ostankov lepila.

Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Lepilna masa: Gumijasta smola

Barva: bela

Dolžina: 33 m

Širina: 50 mm

Debelina: 0,13 mm

Tehnični opis

Vrsta lepilnega traku	enostranski
Lepilna moč na jeklu	3,9 N/mm
Raztegljivost	265 %
Natezna trdnost	31,5 N/mm
Temperatura skladiščenja	20 °C
temperaturna obstojnost do	75 °C
Lepilna masa	Gumijasta smola
Črtalo na voljo	ne
Nosilni material	PVC-folija
Širina	50 mm
Debelina	0,13 mm
Dolžina	33 m
Obstojnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Oznaka proizvajalca	471F
Barva	bela
Vrsta izdelka	Lepilni trak