

**Garant****Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: QC/24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264835 QC/24
GTIN	4251414902602
Razred artikla	29D

**Opis****Primerno za:**

Držala za notranje struženje št. 264900; 264890; 264894 und 264898.

**Napotek:**

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

Mesto rezanja / zarezovanja: 20 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: SDUCL

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 0702..

Nastavni kot: 93 stopinj

Minimalni  $\varnothing$  predvrtanja  $D_{min}$ : 24 mm

Srednji premik  $L_3$ : 13 mm

**Tehnični opis**

Vijak za obračalno ploščico	269023 1
-----------------------------	----------

Celotna dolžina L	21 mm
Sistem	QC
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Nastavni kot	93 stopinj
Srednji premik L <sub>3</sub>	13 mm
Serija	Master Mute
Mesto rezanja / zarezovanja	20 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	24 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	SDUCL
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vpenjalni vijak	269407
Vpenjalni vijak Tip 4	269022 4
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak Tip 1	269023 1
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500