

3M**Trak za namestitev s pritiskom ob površino DUAL-LOCK™, Tip: SJ354D****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083690 SJ354D
GTIN	4001895502330
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Ponovno ločljivi pritrdilni sistemi 3M™ so alternativa tradicionalnim metodam spajanja, kot so vijaki, kovice, žebliji ali vpenjala.

DUAL-LOCK za **večjo natezno trdnost, enostavno in hitro odpiranje** – preprosto odlepите od koluta in odstranite zgornjo zaščitno plast.

Tehnični opis

Barva	črna
Širina	25 mm
Debelina	5,7 mm
Oznaka proizvajalca	SJ354X
Dolžina	5 m
Lepilna masa	Akriat
Lepilna masa	Sintetični kavčuk
Področje uporabe	Notranje področje
Število vnovičnih uporab	1000

temperaturna obstojnost do	-30 - 70 °C
Lepilna moč na jeklu	2,1 N/mm
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Temperatura skladiščenja	20 °C
Vrsta lepilnega traku	Samopritrdilni trakovi
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 °C
Vrsta izdelka	Lepilni trak