


3M**Trak za namestitev s pritiskom ob površino DUAL-LOCK™, Tip: SJ457D****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 083690 SJ457D |
| GTIN | 4001895733963 |
| Razred artikla | 08M |

Opis**Izvedba:**

Ponovno ločljivi pritrdilni sistemi 3M™ so alternativa tradicionalnim metodam spajanja, kot so vijaki, kovice, žablji ali vpenjala.

DUAL-LOCK za večjo natezno trdnost, enostavno in hitro odpiranje – preprosto odlepите od koluta in odstranite zgornjo zaščitno plast.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Dolžina | 5 m |
| Oznaka proizvajalca | SJ4570 |
| Barva | prosojna |
| Debelina | 2,5 mm |
| Širina | 25 mm |
| Lepilna masa | Modificiran akrilat |
| Področje uporabe | Notranje in zunanje področje |
| Število vnovičnih uporab | 150 |
| temperaturna obstojnost do | -30 - 50 °C |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Temperatura skladiščenja | 20 °C |
| Lepilna moč na jeklu | 2,5 N/mm |
| Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 °C |
| Vrsta lepilnega traku | Samopritrdilni trakovi |
| Minimalni rok trajanja | 12 mesec |
| Vrsta izdelka | Lepilni trak |