



Trak za namestitev s pritiskom ob površino DUAL-LOCK™, Tip: SJ356D



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083690 SJ356D
GTIN	4001895502408
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

Ponovno ločljivi pritrdilni sistemi 3M™ so alternativa tradicionalnim metodam spajanja, kot so vijaki, kovice, žebliji ali vpenjala.

DUAL-LOCK za **večjo natezno trdnost, enostavno in hitro odpiranje** – preprosto odlepите od koluta in odstranite zgornjo zaščitno plast.

Tehnični opis

Debelina	5,7 mm
Oznaka proizvajalca	SJ3560
Dolžina	5 m
Širina	25 mm
Barva	prosojna
Področje uporabe	Notranje in zunanje področje
Lepilna masa	Akrilat

Število vnovičnih uporab	1000
temperaturna obstojnost do	-30 - 95 °C
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 °C
Vrsta lepilnega traku	Samopritrdilni trakovi
Temperatura skladiščenja	20 °C
Lepilna moč na jeklu	2,6 N/mm
Vrsta izdelka	Lepilni trak