


3M**Opozorilni PVC-trak za označevanje – 24-delna garnitura močna, Barva: YB****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083642 YB
GTIN	50021200045856
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.

Lepilni trak je primeren za označevanje nevarnih mest in mest za postavitev materiala ter za označevanje kotov in robov.

3M™ 5702 ima rumene in črne črte in se ponaša z dolgo življenjsko dobo zaradi svoje odpornosti proti obrabi, drgnjenju, vlagi in vremenskimi vplivom.

Tehnični opis

Debelina	0,14 mm
Oznaka proizvajalca	572
Barva	rumeno črna
Dolžina	33 m

Lepilna moč na jeklu	2,1 N/mm
Temperatura skladiščenja	16 - 27 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju	40 - 60 %
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Črtalo na voljo	ne
Lepilna masa	Gumijasta smola
Širina	50 mm
Natezna trdnost	26 N/mm
Obstojnost od datuma proizvodnje	18 mesec
Raztegljivost	170 %
temperaturna obstojnost do	4 - 77 °C
Nosilni material	PVC-folija
Vrsta izdelka	Lepilni trak

Pribor

Opozorilni PVC-trak za označevanje Barva YB	083637 YB
---	-----------