

**Garant****Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: QC/28****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264835 QC/28
GTIN	4251414902770
Razred artikla	29D

**Opis****Primerno za:**

Držala za notranje struženje št. 264900; 264890; 264894 und 264898.

**Napotek:**

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

Mesto rezanja / zarezovanja: 20 mm

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: STUCL

primerna obračalna rezalna ploščica: TC.. 1102..

Nastavni kot: 93 stopinj

Minimalni Ø predvrtanja  $D_{min}$ : 24 mm

Srednji premik  $L_3$ : 13 mm

**Tehnični opis**

Mesto rezanja / zarezovanja	20 mm
-----------------------------	-------

Nastavni kot	93 stopinj
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	24 mm
Serija	Master Mute
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	STUCL
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Celotna dolžina L	20 mm
Vijak za obračalno ploščico	269023 2
Sistem	QC
Srednji premik $L_3$	13 mm
Vrsta uporabe	leva
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

## Pribor

Vpenjalni vijak	269407
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vpenjalni vijak Tip 4	269022 4
Vpenjalni vijak Tip 2	269023 2
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500