

**3M****Trak za namestitev s pritiskom ob površino DUAL-LOCK™, Tip: SJ3540****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083697 SJ3540
GTIN	50021200658124
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

Ponovno ločljivi pritrdilni sistemi 3M™ so alternativa tradicionalnim metodam spajanja, kot so vijaki, kovice, žebliji ali vpenjala.

**DUAL-LOCK** za **večjo natezno trdnost, enostavno in hitro odpiranje** – preprosto odlepите od koluta in odstranite zgornjo zaščitno plast.

**Tehnični opis**

Dolžina	45,7 m
Debelina	5,7 mm
Širina	25 mm
Barva	črna
Oznaka proizvajalca	SJ3540
Lepilna masa	Sintetični kavčuk
Področje uporabe	Notranje področje

Število vnovičnih uporab	1000
temperaturna obstojnost do	-30 - 70 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 °C
Vrsta lepilnega traku	Samopritrdilni trakovi
Temperatura skladiščenja	20 °C
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Vrsta izdelka	Lepilni trak